

Višinsko nastavljiva podpora za primež art. 967100/7110, za primež vel.: 160/180



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	967520 160/180
GTIN	4067263116233
Razred artikla	91J

Opis

Izvedba:

Zelo trdna konstrukcija iz **kovanega** jekla. Zelo miren tek in natančno vodenje zaradi natančno obdelanih komponent (CNC obdelava). Izredno močno vpetje zaradi posebne vpenjalne priprave. Vgrajena plinska tlačna vzmet skrbi za izravnavo mase pri višinski nastavitvi primeža. Utrditev v vsakem položaju s pomočjo **varnostne utrjevalne ročice**.

Prednosti:

Primež se lahko v povezavi z višinsko nastavljivo oporo **brez dodatne vrtljive plošče obrne za 360°**, da postavimo obdelovanec v najugodnejši položaj. Pri vseh premikih po višini in zasukih je zagotovljena varnostna razdalja 25 mm, ustrezno zahtevam v 1. delu standarda DIN 31001.

Uporaba:

Na centimetre natančna prilagoditev primeža na idealno delovno višino (posebej pomembno pri vajeniških in šolskih delavnicah).

Primerno za:

Paralelni primeži **GARANT art. 967100, 967110**.

Obseg dobave:

Vklj. z vsemi pritrdilnimi vijaki za montažo na delovno mizo.

Lakiranje:

Srebrno siv

Tehnični opis

nastavljanje prek delovne plošče	93 - 335 mm
Območje nastavljanja višine	242 mm
za primež vel.	160/180
Masa	12,3 kg
Vrsta izdelka	Višinsko nastavljive podpore