

HOLEX**Enostaven kotomer z nastavljivo letvijo, Ø stopinjskega loka × dolžina krakov: 100X150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	453402 100X150
GTIN	4067263117407
Razred artikla	42F

Opis**Izvedba:**

Z vodilom, nastavljivim po dolžini; konec vodila je poševen, pod kotom 45°. Odprti lok z razdelitvijo 10–170°; odčitavanje po 1°. **Mat kromirana lestvica.** Z matico za utrditev. Ni utrjen.

Tehnični opis

Ø stopinjskega loka	100 mm
Točnost	±30 kotnih minut
Odčitavanje	1 stopinj
Dolžina krakov	150 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F3

Vrsta izdelka

Kotomer

Storitve

Kalibriranje kotomera/merilnika stopinj Tip GRAD

025810 GRAD