

HOLEX**Enostaven kotomer z nastavljivo letvijo, Ø stopinjskega loka × dolžina krakov: 300X600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	453402 300X600
GTIN	4067263117438
Razred artikla	42F

Opis**Izvedba:**

Z vodilom, nastavljivim po dolžini; konec vodila je poševen, pod kotom 45°. Odprti lok z razdelitvijo 10–170°; odčitavanje po 1°. **Mat kromirana lestvica.** Z matico za utrditev. Ni utrjen.

Tehnični opis

Odčitavanje	1 stopinj
Dolžina krakov	600 mm
Točnost	±30 kotnih minut
Ø stopinjskega loka	300 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F3

Vrsta izdelka

Kotomer

Storitve

Kalibriranje kotomera/merilnika stopinj Tip GRAD

025810 GRAD