

**Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK2730, Oznaka tip W29: 18-200****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237080 18-200
GTIN	4047109101036
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Art. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Napotek:**Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.****Tehnični opis**

Oznaka	18-200
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,13 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 040304
Zvrst	BK2730
Tip	INOX
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	80 m/min	S
mokro maks.	primerno		