

**TNMG 160408, Zvrst: CA6525****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251583 CA6525
GTIN	4960664472079
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	MS
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,35 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_p$	0,8 - 4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Zvrst	CA6525
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje