

**Garant**
**Držalo za zunanje struženje eco, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm**


## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 251702 25/16  |
| GTIN                  | 4045197650986 |
| Razred artikla        | 21U           |

## Opis

### Izvedba:

Z notranjim dovodom hladilne tekočine na rezilni rob. Hlajenje s pomočjo preciznih šob zagotavlja usmerjeno in učinkovito zniževanje toplotne obremenitve, saj je curek hladilnega sredstva optimalno usmerjen med odrezek in rezilni rob. Za daljšo življenjsko dobo, večjo procesno varnost in produktivnost.

### Napotek:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900–319886.

z notranjim hlajenjem: da

ISO-oznaka držala: MVJNR/L 2525X16

primerna obračalna rezalna ploščica: VN.. 1604..

Funkcijska širina  $L_4$ : 32 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 46 mm

Celotna dolžina L: 117,5 mm

Podložna ploščica: 259031 1

## Tehnični opis

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Podložna ploščica        | 259031 1        |
| ISO-oznaka držala        | MVJNR/L 2525X16 |
| Vijak za vpenjalno spono | 259021 2        |
| Dolžina glave $L_1$      | 46 mm           |

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Vijak za podložno ploščico          | 259025 9                    |
| Velikost ploščice                   | 16 mm                       |
| primerna obračalna rezalna ploščica | VN.. 1604..                 |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub>    | 32 mm                       |
| Velikost držala                     | 25 mm                       |
| Vpenjalna spona                     | 259038 3                    |
| Celotna dolžina L                   | 117,5 mm                    |
| Vrsta uporabe                       | desno                       |
| Standard                            | DIN ISO 5610                |
| z notranjim hlajenjem               | da                          |
| Nastavitveni kot κ                  | 93 stopinj                  |
| Vrsta izdelka                       | Držalo za zunanje struženje |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Vijak za vpenjalno spono Tip 2  | 259021 2   |
| Podložna ploščica Tip 1   | 259031 1   |
| PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm                            | 674242 2   |
| Vijak za podložno ploščico Tip 9  | 259025 9   |
| Vpenjalna spona Tip 3   | 259038 3   |