

HOLEX®**TNMG 160404 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251602 HBX020
GTIN	4045197664853
Razred artikla	22D

Opis

TNMG 160404 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 1 - 6,5 mmPodajanje f : 0,05 - 0,5 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min**Tehnični opis**

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	1 - 6,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBX020

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Rezalna glava
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna