

**DCMT 070204, Zvrst: CA6525**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260483 CA6525 |
| GTIN | 4960664491995 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| Glavna uporaba | M |
| Globina reza a_p | 0,5 - 3 mm |
| Lomilec odrezkov | GK |
| Podajanje f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 50 - 140 m/min |
| Zvrst | CA6525 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMT 070204 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |

| | |
|---------------|---|
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |