

**DC.T 11T308, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260492 CA510
GTIN	4960664697625
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	GK
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje