

**DC.T 070202, Zvrst: PR1425**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260481 PR1425
GTIN	4960664639489
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 PR1425 Zvrst: PR1425

Lomilec odrezkov: MFP-GQ

Toleranca: G

Globina reza a_p : 1 - 3 mmPodajanje f : 0,05 - 0,15 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 150 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	MFP-GQ
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 150 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,05 - 0,15 mm/v
Globina reza a_p	1 - 3 mm

Zvrst	PR1425
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje