

**Garant****Nož za notranje struženje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237632
GTIN	4045197584229
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Ø držala 16 mm. Z notranjim hlajenjem.

**L = maksimalna dolžina izstruženja.****Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Dolžina L	51 mm
Dolžina 1	90 mm
Ø območja	14,75 - 20,1 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno