

**CNGA 120408, KBN25M, Tip: MEW****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge Wiper; 2 rezina robova obračalne ploščice z Wiper-geometrijo.

Zvrst: KBN25M

Posnetje roba rezalnih robov: MEW

Globina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,3 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	MEW
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
suho	primerno		