


CNGA 120404, KBN25M, Tip: MET

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255609 MET
GTIN	4960664507092
Razred artikla	25H

Opis
Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge Tough; 2 oz. 3 rezilna robova obračalne ploščice s specialno posnetimi robovi za optimizacijo pri prekinjenem rezanju.

Zvrst: KBN25M

Posnetje roba rezalnih robov: MET

Globina reza a_p : 0,1 - 0,3 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 180 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 180 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov	MET
Globina reza a_p	0,1 - 0,3 mm
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v

Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
suho	primerno		