

**Garant****Nastavljiv nož za notranje struženje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	237640
GTIN	4045197581488
Razred artikla	29W

**Opis****Izvedba:**

Ø držala 16 mm. Z notranjim hlajenjem.

**L = maksimalna dolžina izstruženja.****Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC..0602..
Dolžina L	85 mm
Dolžina 1	115 mm
Ø območja	29,75 - 48,1 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno