

Rezalec za cevi Jeklo (VA)/baker, za zunanji premer cevi do: 42mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819451 42
GTIN	4039976020855
Razred artikla	86A

Opis**Izvedba:**

Robustna izvedba za velike obremenitve in čvrsto vodilo vretena, 2 oz. 4 vodilni valjčki in precizno uležajenje rezilnega kolesca/vodilnih valjčkov zagotavljajo natančno delo in pravokoten rez.

Uporaba:

Specialno za rezanje cevi iz VA jekel in bakra, do cevi z debelino stene največ 4 mm.

Tehnični opis

Ø rezalnega kolesca	20 mm
za zunanji Ø cevi	6 - 42 mm