



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: M18BLDDRC5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski vrtalni vijačnik – MILWAUKEE Zmogljiv akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z desnim in levim tekom. Akumulatorji REDLITHIUM™ z **nadzorom posameznih celic** in **prikazom napolnjenosti**. Robustno **kovinsko ohišje gonila** za dolgo življenjsko dobo. **Kovinska hitrovpeljna vrtalna glava FIXTEC** z blokado vretena. LED osvetlitev delovnega območja. Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 Red li-ionskima akumulatorjema M18, polnilnikom akumulatorjev M12-18 FC, zaponko za pas, HD-kovčkom (sistemskim kovčkom).

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073816, art. 073827 in art. 073840 naprej.

Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Masa	1,8 kg

Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1700 min ⁻¹
Število vključenih akumulatorjev	2
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 15 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 550 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	52 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Tipična uporaba	Strong
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Oznaka proizvajalca	M18 BLDDRC-502C
Napajanje	Omrežno napajanje
Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Pakiranje	Sistemeski kovček (HD=Heavy Duty)
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik