



## Komplet digitalnega merilnika TWIN-CAL IP67 z okroglim merilnikom globine, merilno območje 150 mm, Število pomičnih meril: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	405521 10
GTIN	4067263132721
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

- Brezhibno vodenje drsnika po tirnici za enostaven in enakomerno tekoč potek.
- Robustna konstrukcija za dolgo življenjsko dobo in dolgoročno stabilnost rezultatov.
- Visoka stopnja zaščite pred prahom in tekočinami.
- Lahko berljivo z veliko, kontrastno okroglo skalo.
- Dolga življenjska doba baterij preprečuje pogosto menjavo baterij.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Zunanje, notranje, stopenjsko in globinsko merjenje.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. Garnitura, ki zajema 10x art. 412785 GR.150.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498918, radijski oddajnik art. 498921 vel. BT.

### Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke

Globinski omejevalnik	Ø 1,6
Z globinskim omejevalnikom	da
Tip baterij	Gumbasta baterija
Odčitavanje	0,01 mm
Čas delovanja	12.000 h
Preklop v pripravljenost	da
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odčitavanje	0,0005 col
Dolžina konic	40 mm
Mednarodna velikost izvedbe	CR2032
Avtomatski izklop	da
Standard	ISO 13385
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Merilno območje	0 - 150 mm
Preklop odčitavanja	mm / col
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Kalibriranje	A1
Višina števil LCD prikazovalnika	11 mm
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	TESA Link Connector TLC
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična  
merila maksimalno merilno območje 10X200 mm

021010 10X200

KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril  
maksimalno merilno območje 10X200 mm

021000 10X200

## Pribor

Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip USB

498918 USB

Podatkovni kabel TLC, dolžina 2 m Tip D

498918 D

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032