

Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 16-20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428761 16-20
GTIN	2050002078024
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

- **Preklop mm/palci.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Tehnični opis

Število vključenih baterij	1
Standardna globina merjenja	62 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Merilno območje	16 - 20 mm
Mera a	0,5 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Točnost	0,004 mm
Globina merjenja s podaljškom	166 mm
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 20 mm	022500 20
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm	484030 17
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Priključni kabel dupleks Tip USB2	498951 USB2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/100	428510 3/100
Priključni kabel dupleks Tip R2	498951 R2
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032