

**ELTEN****Visoki delovni čevlji za varilce, črni CARL II HI, S3, Evropska velikost čevlja: 40**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092254 40
GTIN	4030839365076
Razred artikla	09P

## Opis

### Izvedba:

Škornji za varilce z najboljšimi toplotnimi lastnostmi. Odpornost na vročino do pribl. 200 °C, za kratek čas do 300 °C.

- **Vrhni material iz robustnega govejega usnja.**
- **Usnjena podloga.**
- **Zaprta jezika.**
- **Vložek po celotni površini Basic grey.**
- **Antistatičen vložek iz mehke koprene.**
- **Grobi podplat iz gume/PU SAFETY-GRIP.**
- **PU zaščita za konice prstov.**
- **Šivi, odporni na vročino.**
- **Hitro zapenjanje za udobno obuvanje.**
- **Oblazinjena manšeta za zaščito pred iskrami.**

### Standard:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Napotek:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 39–48.

## Tehnični opis

Lastnost	odporno na gorivo
Lastnost	oprijem lestve
Razred zaščite	S3
Spol	moški
Varnost proti prerezanju	Jeklo
Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Material zaščitne kapice	Jeklo
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata)	Več kot 200 °C
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji

---

## Pribor

VložkiSensiCare Low Evropska velikost 40	092835 40
VložkiSensiCare Medium Evropska velikost 40	092836 40
VložkiSensiCare High Evropska velikost 40	092837 40