

**Garant****SOGX 060305, HB630, Tip: UNI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234048 UNI
GTIN	4045197697714
Razred artikla	21E

## Opis

**Primerno za:**

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

**Priporočilo:**

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

## Tehnični opis

Tip	UNI
Serija	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 060305
Zvrst	HB630
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,05 – 0,16 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	210 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	140 m/min	M
GG(G)	primerno	140 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		