

Garant**SOGX 100408, HB6530, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234074 ST1400
GTIN	4045197697813
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Napotek:

Ne uporabljajte kot notranje rezilo (nujno potrebno za notranje rezilo = zvrst rezalnega materiala HB630).

Tehnični opis

Tip	ST1400
Serijska	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 100408
Zvrst	HB6530
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,08 - 0,16 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	primerno		