



Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 700mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412770 700
GTIN	4067263118961
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Delavniško pomično merilo v **lahki izvedbi**. **Branje brez paralakse** z najvišjim kontrastom zahvaljujoč belemu skaliranju na črni površini. Zaradi dvojnega prizmatičnega vodila optimalne drsne in vodilne lastnosti. Zamenljivi merilni kljuni iz nerjavnega jekla, kaljenega jekla, zelo fino brušeni.

Dodatni pribor:

Merilni kljuni 125 mm, 150 mm.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 700 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Masa	0,7 kg
Nonij	1/20
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	A1
Točnost	0,09 mm
Dolžina konic	90 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni

vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 1000 mm	021010 1000
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 1000 mm	021000 1000