

**Mitutoyo****Linearna merila, efektivna merilna dolžina L<sub>0</sub>: 100mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499241 100
GTIN	4550501371438
Razred artikla	44D

## Opis

### Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Preprosta namestitev in instalacija.**
- **Neobčutljiv na vodo, olje in prah zaradi elektromagnetne indukcije.**

### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

### Uporaba:

Za natančno zaznavanje in pozicioniranje aksialnih nastavitev, npr. na rezkalnih strojih, stružnicah, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za pretvorbo obdelovalnih strojev na digitalne prikaze.

### Napotek:

**Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom št. 499356.**

## Tehnični opis

Dolžina kabla	3,5 m
Širina	22 mm
Točnost merjenja (20°)	5 µm
efektivna merilna dolžina L <sub>0</sub>	100 mm

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Razdalja med središčinama izvrtin $L_2$	258 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
maksimalni hod merilne glave $L_1$	120 mm
Celotna dolžina $L_3$	278 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

---

## Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3