

Tovorni trak, 2-delni, z ragljo in s koničastim kavljem, Dolžina: 6m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086220 6
GTIN	4049924500063
Razred artikla	08Z

Opis

Izvedba:

Posebno močni neraztezni poliestrski trakovi z dolgotrajno poliuretansko prevleko (EN 12195-2). Robustne, proti koroziji odporne raglje in bremenski kavliji s preprostim upravljanjem.

Uporaba:

Za **vezanje**, **vpenjanje** in **povezovanje** bremen v delavnici in pri transportu.

Napotek:

Povezovalni trakovi niso opremljeni z barvno kodo. Barve lahko odstopajo.

Tehnični opis

Standard	EN12195-2
Maksimalna povezovalna sila LC	1000 daN
Ročna sila prednapenjanja (50 daN)	150 daN
Širina traku	35 mm
Dolžina	6 m
Vrsta izdelka	Povezovalni tovorni trakovi