

**Garant****SOGX 050204, HB6530, Tip: ST1400**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234034 ST1400
GTIN	4045197697653
Razred artikla	21E

## Opis

**Primerno za:**

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

**Priporočilo:**

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

**Napotek:**

Ne uporabljajte kot notranje rezilo (nujno potrebno za notranje rezilo = zvrst rezalnega materiala HB630).

## Tehnični opis

Tip	ST1400
Serijska	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 050204
Zvrst	HB6530
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,06 - 0,12 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno	230 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	primerno		