

**Garant****SOGX 070306, HB6640, Tip: INOX**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234056 INOX
GTIN	4045197697745
Razred artikla	21E

## Opis

**Primerno za:**

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

**Priporočilo:**

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

## Tehnični opis

Tip	INOX
Serijska	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 070306
Zvrst	HB6640
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,06 - 0,12 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	75 m/min	S
mokro maks.	primerno		