

Garant GRIDLINE

**ESD-omara za orodje kompletno s predali, 26×24G, Višina mm/model:
1000/6A****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za orodje, **ESD-prevodna**, po DIN EN 61340-5-1. Kompletno opremljena omara za orodje 30×28G, s predali 26×24G. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje več predalov naenkrat. **Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**

Lakiranje:

Ohišje in predali svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

- **Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.**
- **Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice in prijemalne letve) niso ESD prevodni.**

Tehnični opis

Globina	700 mm
Uporabna površina predalov v G	26×24

ESD-neprevodne komponente	Vsi deli iz umetne mase
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna širina predalov	650 mm
Širina	750 mm
Masa	141 kg
Uporabna globina predalov v G	24
Uporabna globina predalov	600 mm
Uporabna višina	900 mm
Število predalov	6
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD	da
ESD-oprema	da
Višina	1000 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Značilnost blagovnega imena	26x24G
Vrsta izdelka	Omara za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
ESD ohišje omare za orodje za predale Višina 1000 mm	972450 1000
ESD-predal50 kg Predal s prednjo višino 100 mm	972453 100
ESD-predal50 kg Predal s prednjo višino 150 mm	972453 150
ESD-predal50 kg Predal s prednjo višino 200 mm	972453 200
ESD-predal 100 mm	972454 100

ESD-predal 150 mm

972454 150

ESD-predal 200 mm

972454 200