

Garant GRIDLINE

**ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov 50 kg, 26×24G,  
Predal s prednjo višino: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972455 150
GTIN	4067263126386
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

**Obseg dobave:**

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

**Lakiranje:**

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

**Tehnični opis**

Uporabna širina	650 mm
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna višina	125 mm
Masa	17 kg
Uporabna površina predalov v G	26×24
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno

Uporabna globina v G	24
Uporabna globina	600 mm
Prednja višina	150 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Uporabna širina v G	26
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Predal