

Garant GRIDLINE

**ESD-predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov 50 kg, 26×24G,
Predal s prednjo višino: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972455 125
GTIN	4067263126379
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Obseg dobave:

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano**.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna širina v G	26
Nosilnost predalov/polic	50 kg
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Področje uporabe	Omara za orodje
Uporabna globina v G	24
Prednja višina	125 mm

Uporabna globina	600 mm
Uporabna širina	650 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Uporabna višina	100 mm
Masa	15 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Predal