

Garant GRIDLINE

**ESD-predal, 36×24G, Predal s prednjo višino: 200mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 972473 200    |
| GTIN                  | 4067263126454 |
| Razred artikla        | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Nosilnost 50 kg.

**Obseg dobave:**

Predal, kompletno s po 1 parom vodil.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD prašno barvano.**

**Tehnični opis**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Uporabna višina                | 175 mm          |
| Nosilnost predalov/polic       | 50 kg           |
| Uporabna globina               | 600 mm          |
| Prednja višina                 | 200 mm          |
| Področje uporabe               | Omara za orodje |
| Uporabna površina predalov v G | 36×24           |
| Uporabna globina v G           | 24              |
| Masa                           | 22 kg           |
| Uporabna širina v G            | 36              |

|  |         |
|--|---------|
| Uporabna širina  | 900 mm  |
| Z zaporo proti izvlečenju predalov                       | ne      |
| Izvlek predala (delno/v celoti)                          | 100 %   |
| elektrostatična lastnost                                 | EGB/ESD |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 36×24G  |
| Vrsta izdelka  | Predal  |