

Garant GRIDLINE

ESD ohišje omare za orodje za predale, 36×24G, Višina: 1000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972470 1000
GTIN	4067263126508
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

ESD-prevodno ohišje omare za orodje v 40×28G, primerno za predale 36×24G. Izvrtine za predalna vodila v rastru 25 mm. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Ujemajoči predali pod št. 972473.

Vključno z ozemljilnim kablom ESD.**Lakiranje:**

Ohišje svetlo sivo, podobno RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni. Pri opremljanju ohišja omar za orodje s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini omare.

Tehnični opis

Višina	1000 mm
Maksimalna nosilnost	4000 kg
Število izvlečljivih polic	0
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da

ESD-oprema	da
Širina v G	40
Število predalov	0
Masa	50 kg
Globina	700 mm
Uporabna višina	900 mm
Širina	1000 mm
Ozemljitev	Ozemljilni priključek na ohišju
Število vrat	0
Vklj. z ozemljilnim kablom ESD	da
Globina v G	28
Uporabna višina za predale	900 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21

914227 HU21