

Garant**SOGX 110509, HB6640, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234086 INOX
GTIN	4045197697868
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Tehnični opis

Tip	INOX
Serijska	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 110509
Zvrst	HB6640
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,07 - 0,16 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	75 m/min	S
mokro maks.	primerno		