



Fino nastavljiva glava KOMET® B301, Ø Dmin: 178mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238301 178
GTIN	4047109005792
Razred artikla	24B

Opis

Izvedba:

S priključkom ABS® B301, za vpenjanje vložkov za fino izstruževanje M302.

Najmanjši korak primika znaša na črtico 0,002 mm v Ø z nonijem. Centralno dovajanje hladilnega sredstva do rezila.

Uporaba:

Za izvrtanje od Ø 29,5 do 199 mm.

Premikanje vložka v vpetem položaju za največjo natančnost delovanja.

Napotek:

Primerni vložek za fino izstruževanje art. 238310 (M302) in obračalne rezalne ploščice (glejte kataloško skupino 26) naročite posebej.

z notranjim hlajenjem: da

Območje vretena: 178 - 199 mm

Prevesna dolžina L₁: 90 mm

ABS®, Ø držala D_s: 100

Uporaba: 238310 70

Garnitura vpenjalnih vijakov: 249900 SW10/30

Tehnični opis

Uporaba	238310 70
Območje vretena	178 - 199 mm
Minimalni Ø D _{min}	178

ABS®, Ø držala D _s	100
Prevesna dolžina L ₁	90 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	249900 SW10/30
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Garnitura vpenjalnih vijakov DIN 913 10-delna Pogon SW10/30	249900 SW10/30
Vložek za fino struženje KOMET® M302 Tip 70	238310 70