

ESD-predal, 20×20G, Predal s prednjo višino: 300mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972045 300
GTIN	4067263129707
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali v trdni jekleni konstrukciji z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Aluminijaste prijemalne letve. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Primerno za:

Vsa ESD-ohišja 24G.

Lakiranje:

Predalno ohišje in prednja stranica svetlo sivi, podobni RAL 7035, **ESD-prašno barvano.**

Napotek:

Na ohišje je možen samo predal z višino stranice 50 mm, izključno v zgornjem položaju.

Tehnični opis

Uporabna višina	275 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna širina v G	20
Uporabna širina	500 mm
Uporabna površina predalov v G	20×20
Uporabna globina v G	20

Prednja višina	300 mm
Uporabna globina	500 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×20G
Vrsta izdelka	Predal