



Fino nastavljiva glava KOMET® B301, Ø Dmin: 56mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238301 56
GTIN	4047109005709
Razred artikla	24B

Opis

Izvedba:

S priključkom ABS® B301, za vpenjanje vložkov za fino izstruževanje M302.

Najmanjši korak primika znaša na črtico 0,002 mm v Ø z nonijem. Centralno dovajanje hladilnega sredstva do rezila.

Uporaba:

Za izvrtanje od Ø 29,5 do 121 mm.

Premikanje vložka v vpetem položaju za največjo natančnost delovanja.

Napotek:

Primerni vložek za fino izstruževanje art. 238310 (M302) in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.

Tehnični opis

ABS®, Ø držala D _s	40
Uporaba	238310 30
Minimalni Ø D _{min}	56
Prevesna dolžina L ₁	60 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	249900 SW5
Območje Ø vretena	56 - 66 mm
Držalo	ABS

Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Vložek za fino struženje KOMET®M302 Tip 30	238310 30
--	-----------