



## Fino nastavljiva glava KOMET® B301, Ø Dmin: 44mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238301 44
GTIN	4047109005686
Razred artikla	24B

### Opis

#### Izvedba:

#### S priključkom ABS® B301, za vpenjanje vložkov za fino izstruževanje M302.

Najmanjši korak primika znaša na črtico 0,002 mm v Ø z nonijem. Centralno dovajanje hladilnega sredstva do rezila.

#### Uporaba:

#### Za izvrtanje od Ø 29,5 do 121 mm.

Premikanje vložka v vpetem položaju za največjo natančnost delovanja.

#### Napotek:

Primerni vložek za fino izstruževanje art. 238310 (M302) in rezalne obračalne ploščice naročite posebej.

### Tehnični opis

Uporaba	238310 20
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	32
Minimalni Ø D <sub>min</sub>	44
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	60 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov	249900 SW4/10
Območje Ø vretena	44 - 50 mm
Držalo	ABS

Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	poševen izhod
Uporaba vrtanja	poševno navrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

---

**Pribor**

Vložek za fino struženje KOMET®M302 Tip 20	238310 20
--	-----------