



Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speed naprej, za M03 velikost: 24,8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238355 24,8
GTIN	4047109022102
Razred artikla	24I

Opis

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speed naprej 24,8 Prevesna dolžina L₁: 50 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: TOHX 06T1..

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 239653 6IP1

Fino nastavljiva glava: 238370 24,8

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 6IP1
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T1..
za velikost M03	24,8
Fino nastavljiva glava	238370 24,8
Prevesna dolžina L ₁	50 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed Ø D _{min} 24,8 mm	238370 24,8
	239653 6IP1

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon
6IP1
