



## Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speed naprej, za M03 velikost: 29



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238355 29
GTIN	4047109022119
Razred artikla	24I

### Opis

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speed naprej 29 Prevesna dolžina L<sub>1</sub>: 50 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice: TOHX 06T1..

Garnitura vijakov za obračalne ploščice: 239653 6IP1

Fino nastavljiva glava: 238370 29

### Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239653 6IP1
za velikost M03	29
ISO-oznaka obračalne ploščice	TOHX 06T1..
Fino nastavljiva glava	238370 29
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	50 mm
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

### Pribor

Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed Ø Dmin 29 mm	238370 29
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 6IP1	239653 6IP1

