



Specialni akumulatorski vijačnik, Tip: C18RAD-0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki in vijačniki z ragljo MILWAUKEE

- Elektronika REDLINK™ z brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev, desnim in levim tekom ter zaščito pred preobremenitvijo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- Red li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in prikazom napoljenosti.

Lahek in kompakten – **kotni** ivrtalni vijačniki za težko dostopna mesta, zelo kompaktna izvedba – **kotna mera le 95 mm**. Elektronska 10-stopenjska nastavitev števila vrtljajev in vrtalna stopnja, hitrovpenjalna glava **FIXTEC**. Rdeča LED-dioda signalizira doseženje vrtilnega momenta.

Prednosti:

Izredno kompaktno, kotna mera le 95 mm.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in transportnim kovčkom.

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primeren akumulator art. 073816 vel. MB18.

Tehnični opis

Tipična uporaba	Strong
Masa	1,9 kg
Maksimalni vrtilni moment v trdo	20 Nm
Izvedba	Kotni vrtilni vijačnik
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	C18RAD-0
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	28 mm
Vpenjalo za orodje	Ø 1,0 – 10 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 1500 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Primerno za material	Kamen
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC