

**HOLEX****Ravna strojna ščetka Jeklena žica 0,30 mm, Tip: 10X80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, vtisnjena v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574550.

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo in vrtalnih strojih. Za čiščenje in posnemanje zarobka na težko dostopnih mestih.

**Tehnični opis**

Maksimalno število vrtljajev	10000 min <sup>-1</sup>
Dolžina spona L <sub>2</sub>	80 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	12 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Ø spona D <sub>2</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	120 mm

Vrsta izdelka

Ravna strojna ščetka

---

## Pribor

Ravna ščetkaJeklena žica 0,30 mm Tip 10X80

574550 10X80