

HOLEX**Posukana ravna ščetka Jeklena žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin:
19X0,35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5748 19X0,35
GTIN	4067263136200
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

Ustreza št. 574850.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. **Ščetka se odvisno od števila vrtljajev odpre bolj ali manj široko in jo je zato mogoče vstaviti tudi v ozka območja**, na primer za delo v ohišju.

Tehnični opis

Ø držala D _s	6 mm
Ø ščetke D ₁	19 mm
Število kit	6
Dolžina ščetin H ₁	28 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹

Debelina ščetin	0,35 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Ravna strojna ščetka

Pribor

Posukana ravna ščetkaJeklena žica Ø ščetke D1×debelina ščetin 19X0,35 mm	574850 19X0,35
--	----------------