

**HOLEX****Posukana ravna ščetka Jeklena žica, Ø ščetke D1×debelina ščetin:  
22X0,35mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5748 22X0,35
GTIN	4067263136224
Razred artikla	GGN

**Opis****Izvedba:**

Gladka, **posukana** žica, vtisnjena v jekleno tulko, **držalo Ø 6 mm**, enakomerna gostota žice, izredna odpornost proti obrabi.

Ustreza št. 574850.

**Uporaba:**

Za posnemanje zarobka, odstranjevanje škaje in za vse srednje težke do težke postopke ščetkanja. **Ščetka se odvisno od števila vrtljajev odpre bolj ali manj široko in jo je zato mogoče vstaviti tudi v ozka območja**, na primer za delo v ohišju.

**Tehnični opis**

Število kit	6
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Debelina ščetin	0,35 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	22 mm

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	28 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Ravna strojna ščetka

---

**Pribor**

Posukana ravna ščetkaJeklena žica Ø ščetke D1×debelina ščetin 22X0,35 mm	574850 22X0,35
--	----------------