

HOLEX**Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 30X6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5742 30X6
GTIN	4067263136286
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574253.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Širina predela s ščetinami L ₁	6 mm
Dolžina ščetin H ₁	6 mm
Ø ščetke D ₁	30 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Ø držala D _s	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Material obloge	INOX-žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka

PriborKrožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 30X6 mm

574253 30X6