

HOLEX**Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 40X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5740 40X10
GTIN	4067263136354
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574050.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	40 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	10 mm
Dolžina ščetin H ₁	9 mm
Ø držala D _s	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

Pribor

Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 40X10 mm

574050 40X10