

HOLEX**Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 50X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5740 50X15
GTIN	4067263136361
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Ustreza št. 574050.

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Širina predela s ščetinami L ₁	15 mm
Debelina ščetin	0,3 mm
Ø ščetke D ₁	50 mm
Ø držala D _s	6 mm
Dolžina ščetin H ₁	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹

Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

Pribor

Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm Ø ščetke
D1×širina predela s ščetinami L1 50X15 mm

574050 50X15