

HOLEX**Lončasta ščetka Jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 90XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG5721 90XM14
GTIN	4067263136415
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Ustreza št. 572103.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.

Z **notranjim navojem M14.**

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	22 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	11500 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	90 mm
Navoj M	M14
Varnostni oporni obroč	ne
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Lončasta ščetka

Pribor

Lončasta ščetkaJeklena žica 0,50 mm Ø ščetke D1×navoj M
90XM14 mm

572103 90XM14