

Garant**Rezalna plošča iz jekla EXTRA SCHMAL, Ø plošče/št. kosov: 115/100**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5262 115/100
GTIN	4067263136095
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Nova, z najsodobnejšo tehnologijo izdelana **visokozmogljiva izvedba** za bistveno povečanje produktivnosti in odličen občutek rezanja. **Povečana zmogljivost rezanja** zaradi grobih, prostih stranskih površin, odlična življenjska doba, **boljše lastnosti na začetku rezanja**.

Majhna debelina plošč omogoča **hitro** rezanje **brez napora z velikim prihrankom časa. Čisti rezi, skoraj brez zarobka.** Ustreza št. 563262.

Specialni tip za **jeklo**, visokozmogljiva izvedba.

Specifikacija:

A60S-BF.

Tehnični opis

Vsebina	100
Ø izvrtine	22,23 mm
Oblika	41
Ø plošče	115 mm
za debeline materiala	3 - 5 mm

Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
Opis oblike	ravna
Specifikacija	A60S-BF
Debelina plošče	1 mm
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
priporočen nastavni kot za material	Radij stopinj
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Rezalna plošča, visokozmogljiva izvedbaEXTRA SCHMAL,
jeklo Ø plošče 115 mm

563262 115