

HOLEX**Rezalna plošča „2 in 1“, Ø plošče/št. kosov: 125/100****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | GG5505 125/100 |
| GTIN | 4067263137016 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:****Univerzalna rezalna plošča za jeklo in INOX.****Uporaba:**

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:**A60R-BF.** Ustreza 563505.**Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

| | |
|-----------------|--------|
| Ø plošče | 125 mm |
| Debelina plošče | 1 mm |
| Opis oblike | ravna |
| Vsebina | 100 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Specifikacija | A60R-BF |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 12200 min ⁻¹ |
| Brusno sredstvo | Brusna zrna iz korunda (A) |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| priporočen nastavni kot | Radij stopinj |
| za material | INOX |
| za material | Zid |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | pogojno primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Rezalna plošča „2 in 1“ Ø plošče 125 mm | 563505 125 |
|---|------------|