



Komplet LED-žepne svetilke z akumulatorjem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG1364 170
GTIN	4067263138044
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
- Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
- Polnilna vtičnica USB-C.
- Zaščita pred kotaljenjem.
- S fokusirno glavo svetilke.

Lastnosti:

Vsebina 4 kos

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. Z zanko za roko.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Tehnični opis

Čas delovanja v 2. stopnji	4,5 h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Zamenljiv akumulator	da
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Svetlobni tok Boost	900 lm
Vrednost CRI	>80
Kapaciteta akumulatorja	2,9 Ah
Število vključenih akumulatorjev	4
Sijalke	LED-svetilka
Čas obratovanja	2 h
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Masa	160 g
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napetost akumulatorja	3,7 V
Celotna dolžina	164 - 176 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Ø glave	32 mm
Svetlobni tok, stopnja 2	200 lm
Svetlobni tok	500 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

LED-žepna svetilka z baterijo Tip 170	081364 170
Nadomestni akumulatorji 18650	081365 18650