

**HOLEX****LED-žepna svetilka v obliki pisala z baterijo, Tip: 160****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

GG1361 160

GTIN

4067263138013

Razred artikla

00N

**Opis****Izvedba:**

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- **Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.**
- **Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.**
- **Polnilna vtičnica USB-C.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **S fokusirno glavo svetilke.**

**Lastnosti:**

Vsebina 5 kos

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. S praktično zaponko za žep.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

## Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Sijalke	LED-svetilka
Svetlobni tok, stopnja 2	50 lm
Čas delovanja v 2. stopnji	3 h
Napetost akumulatorja	3,7 V
Celotna dolžina	154 - 161 mm
Ø glave	18 mm
Kapaciteta akumulatorja	0,6 Ah
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	41 g
Zamenljiv akumulator	da
Čas obratovanja	1 h
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Svetlobni tok Boost	250 lm
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Število vključenih akumulatorjev	5
Svetlobni tok	150 lm
Vrednost CRI	>80
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

## Pribor

LED-žepna svetilka v obliki pisala z baterijo Tip 160	081361 160
Nadomestni akumulatorji 10840	081365 10840